

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

REACTIVE 8000 «AUTOMATIC TRANS-MISSION»:

1. Vozite automobil neko vreme da biste zagrejali automatski menjač. Ugasi motor.

2. Sadržaj bočice dobro promućkajte 20-30 sekundi.

3. Kroz otvor za punjenje ulja dodajte polovinu sadržaja bočice u tečnost menjača.

4. Pokrenite motor. Držeći papučicu kočnice, pomerite ručicu menjača 5-10 sek. u položaj R, zatim D, pa preostale položaje, bez pritiskanja papučice gasa.

5. Sprovedite ovaj postupak najmanje 3 puta. Koristite automobil kao i obično.

6. Kada dostignete kilometražu od 1,5-2 hiljade kilometara, zamenite tečnost za automatski menjač i filter.

7. Ponovite postupak sa preostalom polovinom bočice u skladu sa paragrafima 1-5.

U slučaju nedovoljnog efekta ili nedostatka poboljšanja ASA - preporučujemo da ponovite obradu kutije, ali bez zamene ulja.

Efekat upotrebe proizvoda javlja se nakon 200 do 2000 km i održava se tokom normalnog rada vozila i održavanja prenosnih mehanizama.

PAŽNJA! Ne koristite proizvod za RUČNI PRENOS.



Hemijski sastav: koncentrat sienita, koncentrat aegirina, rastvor katalizatora platinske grupe, organski aditivi, modifikovani aditivi iz prirodnih materijala sa stabilizirajućim svojstvima, biljna ulja, tenzidi

Bezbednosne mere:

H302 + H312 – Štetno je ako se proguta, i u dodiru sa kožom.

P102 - Čuvati van domašaja dece.

P211 - Ne prskajte otvorenim plamenom ili bilo kojim užarenim materijalom.

P262 - Izbegavati kontakt sa očima, kožom ili odećom.

P301 + P312 - Ako se proguta: odmah pozovite toksikološki centar ili lekara ako se ne osećate dobro.

P302 + P352 - U slučaju kontakta sa kožom: temeljno oprati vodom i sapunom.

P305 + P351 + P338 - U slučaju kontakta sa očima: temeljno ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktna sočiva, ako su prisutna. Nastavite ispirati;

P410 + P412 - Zaštitite od direktne sunčeve svetlosti. Ne izlažite temperaturama višim od 50°C/122°F.

P313 - Zatražite lekarski savet / pomoć ako se ne osećate dobro.

Rok upotrebe: *Pogledajte etiketu pakovanja.*

Proizvedeno prema patentiranoj tehnologiji.

od REAGENT 8000 PRODUCT EOOD, Bugarska, 9022, Varna, 4., 19



+381 660 660 65



reactive-8000.rs